

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.245

Függőlegesen osztott oldalfal

Állapot: 2024.09.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.245 - Függőlegesen osztott oldalfal VX IT-hoz

Oldalfalak, vízszintesen osztott, VX IT-hoz



Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.245
Előnyei	Egyszerű kezelhetőség Egyszerű zárás bepattanó zárral Optimális hozzáférés minden beépített elemhez A nyitás csak a belül található reteszelőelemekkel lehetséges, aminek feltétele, hogy az ajtónál szabad legyen a hozzáférés, ami jelentősen növeli a hozzáférés elleni biztonságot Az egyes oldalelemek teljes szétszerelése bármikor, szerszám nélkül lehetséges
Anyag	Acéllemez
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	2 oldalrész Szerelősín 6 db zsanér 4 db gyorszár Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	Az elülső és hátsó ajtóknál a hozzáférést biztosítani kell
Használható	Házípus: VX IT Magasság: = 2.200 mm Mélység: = 1.200 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20

Jellemzők

Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	36,4 kg
Nettó tömeg	35
Bruttó tömeg	36.4
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	138,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN	4028177955868
E-Number Sweden	E7282560
ETIM 7.0	EC002524
ECLASS 8.0	27182101