


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.430

Csúsztatósín, 1 U fix beépítésű

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.430 - Csúsztatósín, 1 U fix beépítésű VX IT, TS IT, TX CableNet-hez

Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez.

Jellemzők

Cikkszám	DK 5501.430
Termékleírás	Oldalsó rendszerfuratok a tartozékok szereléséhez és az oldalra kifúvó egységek szellőztetéséhez.
Előnyei	Egyszerűen beakasztható a 19"-os szerelőprofil rendszerfurataiba a szükséges 19"-os síktávolság beállítása után
Alkalmazási területek	Az elülső rögzítősíkra történő szereléshez Nehéz beépített egységek alátámasztásához
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between mounting levels	545 mm
Hossz	475 mm
Beépítési lehetőségek	19"-os standard profilsínekhez
Szerelési utasítás	A VX IT-ban a 19"-os síktávolságot a beszerelés előtt megfelelően be kell állítani
Terhelhetőség:	800 N, statikus
Megjegyzés	Hasznos alátámasztási felület oldalanként 35 mm
Felfekvő felület	Szélesség: 35 mm
Használható	Házípus: VX IT TS IT
Csomagolási egység	2 db
Tömeg/cs. e.	1,286 kg
Nettó tömeg	1.2

Jellemzők

Bruttó tömeg	1.4
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Vámtarifaszám	73269098
EAN	4028177678989
E-Number Sweden	E7239601
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261