

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5508.151

TS IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5508.151 - TS IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, előszerelve, 19"-os szerelőkerettel

Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. Gyakorlatra orientált felszereléssel és előszerelve. 19"-os belső kiépítés 19"-os szerelőkerettel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható.

Jellemzők

| | |
|-------------|---|
| Cikkszám | DK 5508.151 |
| Anyag | Acéllemez Alumínium Lábazati sarokelem: acéllemez Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez Sarok- és sorolófedél: műanyag Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm |
| Felület | Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: mártóalapozott Ajtók, tető és oldalfalak: mártóalapozott, porfestett |
| Basic color | RAL 7035 |
| Szín | Házkeret és lapos elemek: RAL 7035 Belső kiépítés, lábazat: RAL 9005 |

Jellemzők

| | |
|--|---|
| Egységcsomag | <p>TS 8 szekrényváz ajtókkal, tetőlemezzel, lábazattal és oldalfalakkal Alumínium-üveg ajtó elől, 180°-os zsanérok Zár elől és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár Két, mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elől és hátul Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemeznél megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges. Csatlakozó tartozék központi földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez, előszerelt 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) Fenékrögzítő Fenékmodul elől takarólemezként szerelve VX szellőzős lábazati rendszer Oldalsó, csavarozható lábazati sarokelemek és takarólemezek Lábazati takarólemezek előre és hátra, valamint sarok- és sorolófedelek mellékelve Egyrészes oldalfalak, lezárható 4 db M12-es szintező láb lábazati adapterrel (mellékelve) 4 db kábeltartó sín (kalapácsfejű) a külső szerelősíkhöz, a szekrénymélységhez illeszkedik (a csomagban) 10 db kábelvezető kengyel, fém, 125 x 65 mm (mellékelve) IPPC raklap Többrészes, levehető tetőlemez oldalsó kábelbevezetéssel mélységben, fedett kitöréssel a ventilátormodulhoz Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, zárt, 180°-os zsanérok</p> |
| Méret | <p>Szélesség: 600 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.000 mm</p> |
| Magasságegységek | 42 U |
| Magasságegységek | 42 U |
| Magasság lábazattal együtt | 2 100 mm |
| Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/hátul | 84 mm / 168 mm |

Jellemzők

| | |
|---------------------------------------|--|
| Síktávolság (kiszállított állapotban) | 745 mm |
| 19"-os sík(ok) kivitele | 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret |
| Terhelhetőség: | 15 000 N |
| Megjegyzés | A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Tömeg/cs. e. | 156,5 kg |
| Nettó tömeg | 148.5 |
| Bruttó tömeg | 156.5 |
| EAN | 4028177706033 |
| E-Number Sweden | E7239898 |
| ETIM 7.0 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

Jóváhagyások

| | |
|---------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Tanúsítványok | Felület |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |