

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5853.680

# VX SE szabadonálló rendszerszekrény

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5853.680 - VX SE szabadonálló rendszerszekrény

## IP 66/NEMA 4X

Szabadonálló nemesacél szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel. Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni. Nagyfokú védelem: IP 66 / NEMA 4X.

## Jellemzők

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Cikkszám                       | SE 5853.680  |
| Anyag                          | Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás<br>Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás<br>Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás<br>Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm<br>Fenék: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm |
| Felület                        | Ház, hátfal és ajtó: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság<br>Szerelőlap: horganyzott<br>Fenéklemez: bevonatlan   |
| Egységcsomag                   | Ház felül és oldalt zárt<br>Ajtó(k)<br>Jobb ajtópánt, balra átállítható<br>Hátfal, lecsavarozható<br>Szerelőlap<br>Fenéklemez, bevezetőlemez(ek)<br>Zár: kéttollú, 3 mm-es<br>2 db 18 x 39 mm-es szerelősín  |
| Méret                          | Szélesség: 800 mm<br>Magasság: 2.000 mm<br>Mélység: 600 mm   |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma)   | 699 mm x 1.896 mm  |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 66  |

# Jellemzők

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| NEMA védettség                | NEMA 4X   |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1<br>Type 2<br>3 típus<br>Type 3X<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>12-es típus   |
| IK-kód                        | IK10  |
| Ajtók száma                   | 1   |
| Megjegyzés                    | Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez 2486.300-as imbusz lemezcsavarok használatát ajánljuk |
| Alapanyag                     | 1.4301 nemesacél (AISI 304)   |
| Csomagolási egység            | 1 db  |
| Tömeg/cs. e.                  | 153 kg  |
| Nettó tömeg                   | 149   |
| Bruttó tömeg                  | 153   |
| EAN                           | 4028177959392   |
| ETIM 7.0                      | EC000261  |
| ECLASS 8.0                    | 27180101  |

# Jóváhagyások

|               |   |
|---------------|---|
| Jóváhagyások  | UL + C-UL (listed)  |
| Tanúsítványok | Felület<br>Védettség                                      |
| Magyarázatok  | Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |