

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.060

Tartóprofil, állítható magasságú

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.060 - Tartóprofil, állítható magasságú takarókarrendszerekhez

Az új, állítható magasságú tartóprofil mindig a megfelelő rálátást biztosítja az ember-gép kommunikációhoz a döntően fontos elemekre. A rendszer további adaptálás nélkül az oldalfalon közvetlenül a CP 120 tartókarrendszer komponenseire, a ház oldalán pedig a CP 60 tartókarrendszerre szerelhető fel.



Jellemzők

Cikkszám	CP 6212.060
Termékleírás	Az új, állítható magasságú tartóprofil mindig a megfelelő rálátást biztosítja az ember-gép kommunikációhoz a döntően fontos elemekre. A rendszer további adaptálás nélkül az oldalfalon közvetlenül a CP 120 tartókarrendszer komponenseire, a ház oldalán pedig modelltől függően vagy a CP 60, vagy a CP 120 tartókarrendszerre szerelhető fel.
Előnyei	<p>A tartókar minden pozícióban megmarad</p> <p>Kiegészítő rögzítés szorítókkal lehetséges</p> <p>Pontos igazítás a felfüggesztett teherhez a tartóprofilon elöl található állítócsavarral</p> <p>Az állítócsavar az alkatrészek szétszerelése nélkül elérhető</p> <p>Biztonság a nagy kábeltálca révén, és kábelvezető a forgópontokon</p> <p>Levehető oldalfal a kábelvezetéshez történő egyszerű hozzáféréshez</p> <p>A felszerelt ház dőlési szöge minden magasságban egyforma</p> <p>Akár DVI, vagy VGA dugasszal szerelt kábelek is problémamentesen átvezethetők</p> <p>Nagy súlytartomány 4 és 60 kg között, három rendszerrel. (A súlytartomány a felszerelt házra és függőleges tartóprofilra érvényes)</p>

Jellemzők

Műszaki adatok	Kábeltálca: 36 x 11 mm (Szé x Ma), max. csatlakozó-átvezetés: 41 x 17 mm (Szé x Ma) Nagyobb ergonómia a 600 mm (± 300 mm) állítási tartomány révén
Alkalmazási területek	Magas és alacsony kezelők számára Ülő és álló munkahelyekhez
Anyag	Csuklórészek: alumínium öntvény Harmonika csukló: Műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz	741 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Megjegyzés	Állítható magasságú tartóprofilos kombinációknál vegye figyelembe: Köztes csukló használata esetén a magasságban állítható tartóprofil mindig abba a vízszintes pozícióba kell behelyezni, amely a kezelőházhhoz a legközelebb esik.
Méret	Hossz: 741 mm
Teherbírás	4 kg...30 kg
Megjegyzés a cikkszámhoz	Maximális keresztmetszet kábelbevezetéshez 41 x 17 mm A tömegtartomány a felszerelt házra és függőleges tartóprofilra érvényes.
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	11,8 kg
Nettó tömeg	10.8
Bruttó tömeg	11.8
Vámtarifaszám	73269060
EAN	4028177924338
ETIM 7.0	EC000882
ECLASS 8.0	27400556