


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6663.500

**CP 40 forgatható nemesacél fali-/
padlórögzítés**

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6663.500 - CP 40 forgatható nemesacél fali-/padlórögzítés

Jellemzők

Cikkszám	CP 6663.500
Kivitel	Hátoldali, M8 menet
Anyag	1.4305 nemesacél (AISI 303)
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint IP X9 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
Forgatható/dönthető	Igen
Rotation angle/swivel area	kb. 350°, recézett fejű csavarokkal rögzíthető
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	3,9 kg
Nettó tömeg	3.657
Bruttó tömeg	3.98
Vámtarifaszám	73269098
EAN	4028177122246
ETIM 7.0	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat