


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.088

CMC III szerelőegységek

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.088 - CMC III szerelőegységek

CMC III komponensek elhelyezéséhez.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7030.088
Kivitel	PU, PU kompakt, vezérlőegységek, CMC III CAN busy egység és CMC III tápegység fogadásához.
Termékleírás	A szerelőegység a kivitelől függően 1, ill. 3 feldolgozóegység/érzékelőegység rögzítésére alkalmas. A 482,6 mm-es kivitel (19"-os síkok) 3 egység rögzítésére alkalmas. A szekrénykeret-kivitel 1 egység rögzítésére alkalmas.
Előnyei	Tűzállóság: önkioltó, UL 94 HB szerint
Alkalmazási területek	CMC III részegységek rögzítése.
Működési elv	CMC III feldolgozóegység CMC III kompakt feldolgozóegység CMC III vezérlőegység CMC III vezeték nélküli egység CMC III tápegység CMC III LTE egység CMC III ajtóvezérlő modul
Anyag	Műanyag Műanyag
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	1 U szerelőegység 2 db takaróelem Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépíthető helyek száma	3
Beépítési lehetőségek	482,6 mm-es (19"-os) síkon

Jellemzők

Megjegyzés	A CMC III egységek hálózati és szerverszekrényekbe történő beépítéséhez Legfeljebb három CMC III ház rögzítésére és a 19"-os profilba történő szereléshez
Méret	Szélesség: 482,6 mm Mélység: 141 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,539 kg
Nettó tömeg	0.423
Bruttó tömeg	0.539
PCF/PU (cradle-to-gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Vámtarifaszám	39269097
EAN	4028177709423
ETIM 7.0	EC002627
ECLASS 8.0	27189253