

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7109.200 1U világítótest

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7109.200 - 1U világítótest

Csatlakoztatásra kész 482,6 mm-es (19") síkra szerelhető világítótest. Fénycső 8 W, 230 V, 50 Hz.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7109.200
Termékleírás	Csatlakoztatásra kész 482,6 mm-es (19"-os) síkra szerelhető világítótest. Az ovális furatban történő rögzítés révén a 25 mm-es rendszerlyukakra is felerősíthető.
Anyag	Alumínium, eloxált Műanyag
Egységcsomag	1U világítótest Égő Csatlakozóvezeték védőérintkezős dugasszal Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges teljesítmény	8 W
Csatlakozókábel hossz	2,5 m
Csatlakozási lehetőségek	Integrált csatlakozókábel Schuko dugasszal
Égő	Fénycsövek
Kapcsoló (típus)	Integrálva, Be/Ki
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága	500 V AC
Névleges szigetelési feszültség	500 V DC/1 s
Méret	Szélesség: 482,6 mm
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	1,193 kg
Nettó tömeg	1.05

Jellemzők

Bruttó tömeg	1.193
Vámtarifaszám	94054990
EAN	4028177305557
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Jóváhagyások

Jóváhagyások	TÜV
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat