

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.726 Légelválasztó fal

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7831.726 - Légelvászto fal TS IT-hoz

Elvásztofal TS IT-hoz. Függesztett, betolható két TS IT szekrény közé.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7831.726
Termékleírás	Függesztett, betolható két szekrény közé. Egyenként 3 db Ø 40 mm furattal mind a négy sarokrészen kábelhuzalok, csővezetékek, stb. átvezetéséhez. A furatok a mellékelt lépcsős kábeltömítéssel lezárhatók. A kábelbevezetéshez a lépcsőt egyszerűen a kívánt keresztmetszetnek megfelelő méretűre kell vágni
Anyag	Légelvászto fal: acéllemez Lépcsős kábeltömítés: Műanyag, UL 94-HB szerint
Felület	Légelvászto fal, horganyzott
Egységcsomag	12 db Ø 40 mm lépcsős kábeltömítéssel
Használható	Házípus: TS IT Magasság: 2.200 mm Mélység: 1.200 mm
Megjegyzés	Használjon TS 8800.490 soroló összekötőt. Soroló tömítéssel nem használható. Az esetleg meglevő tömítéseket a beépítés előtt el kell távolítani.
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	37 kg
Nettó tömeg	34
Bruttó tömeg	37
Vámtarifaszám	94039910
EAN	4028177517714
ETIM 7.0	EC002525
ECLASS 8.0	27189234