

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.134 PDU basic

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.134 - PDU basic

Csúcskategóriás IT rack áramelosztás: robusztus PDU kompakt alap áramelosztással az IT környezet számára.



Jellemzők

| | |
|---------------------------|---|
| Cikkszám | DK 7979.134 |
| Termékleírás | Kompakt alap áramelosztás. A PDU basic használatával minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A PDU kivitelétől függően, lehetséges a vízszintes 19"-os síkba való beépítés, valamint a függőleges felszerelés is (a Zero-U területre). |
| Előnyei | Függőleges beszerelés esetén a Rittal VX IT és TS IT rack Zero-U területére a rögzítés szerszám nélkül elvégezhető A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér) Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz |
| Anyag | Extrudált alumínium-profil, natúr eloxált Dugaljak: műanyag |
| Egységcsomag | Dugaszreteszelés IEC C14/C20 csatlakozódugókhoz Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Opciók | 3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható Más házszín lehetséges |
| Méret | Szélesség: 44 mm Mélység: 70 mm Hossz: 1.695 mm |
| Dugaljak száma és típusa | 24 x dugalj (F típus, CEE 7/3) |
| Névleges üzemi feszültség | 400 V (AC) |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------------|--|
| Névleges áramerősség (max.) | 32 A |
| Névleges teljesítmény | 22 kW |
| Betáplálások | Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 3~ |
| Csatlakozókábel hossz | 3 m |
| Csatlakozás módja (elektromos) | CEE |
| Irányelvek | 2014/30/EU EMC irányelv A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv |
| Szabványok | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Üzemi hőmérséklettartomány | 5 °C...50 °C |
| Páratartalom (páralecsapódás nélkül) | 10...95 % |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -20 °C...70 °C |
| Használható | Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 2.000 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 6 |
| Bruttó tömeg | 6.3 |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| EAN | 4028177947504 |
| E-Number Sweden | E8407016 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ETIM 7.0 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat