

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 7990.000**

**Ventilátor bővítőkészlet**

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7990.000 - Ventilátor bővítőkészlet VX IT, TS IT-hoz

Ventilátor bővítőkészlet beépített fordulatszám-szabályozóval az 5503.010, .020 és .025 ventilátormodulokba történő utólagos beépítéshez.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 7990.000
Kivitel	Tetőlemez nélkül
Termékleírás	Ventilátor bővítőkészlet beépített fordulatszám-szabályozóval az 5503.xxx ventilátormodulokba történő beépítéshez.
Előnyei	Csatlakoztatásra kész komplett megoldás Energiahatékony fordulatszám-szabályozás előre beállított jelleggörbével Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik és többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Ventilátor Védőrács Rögzítési segédanyagokkal együtt Telepítési és rövid üzemeltetési útmutató
Légszállítási teljesítmény (üzemi ponton)	150 m <sup>3</sup> /h
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,32 A 60 Hz esetén: 0,32 A

# Jellemzők

Méret	Szélesség: 119 mm Magasság: 25 mm Méllység: 119 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Fordulatszám	100 %
Megjegyzés	A megadott légszállítás csökkentése 150 m <sup>3</sup> /h-ra 25 Pa ellennyomás esetén
Zajszint (az üzemi ponton)	44 dB(A)
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...55 °C
Névleges teljesítmény	7,7 W
Tömeg/cs. e.	0,3 kg
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.3
Bruttó tömeg	0.308
Vámtarifaszám	84149000
EAN	4028177966345
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716