

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8108.245

# Felcsavarozható acéllemez oldalfal

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8108.245 - Felcsavarozható acéllemez oldalfal VX rendszerhez

Felcsavarozható acéllemez oldalfalak VX-hez.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 8108.245
Előnyei	Időtakarékos felszerelés csíptethető oldalfaltartóval Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem a belső érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével Egyszerű magasság- és mélységállítás a felfüggesztési segédlet révén Egyszemélyes összeszerelés Földelőcsap nagyméretű, fényezésmentes érintkezési felülettel az optimális felfekvésért
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Mártóalapozott, kívül porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható	Házípus: VX Magasság: = 2.000 mm Mélység: = 800 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	2 db
Tömeg/cs. e.	38,8 kg
Nettó tömeg	38
Bruttó tömeg	43.2
PCF/PU (cradle-to-gate)	147,8 kg CO2 eq (Cat B)

# Jellemzők

---

Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Vámtarifaszám	94039910
EAN	4028177827462
ETIM 7.0	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------