

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8126.245

# Felcsavarozható acéllemez oldalfal

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8126.245 - Felcsavarozható acéllemez oldalfal VX rendszerhez

Felcsavarozható acéllemez oldalfalak VX-hez.

## Jellemzők

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Cikkszám                           | VX 8126.245  |
| Előnyei                            | Időtakarékos felszerelés csíptethető oldalfaltartóval<br>Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem a belső érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével<br>Egyszerű magasság- és mélységállítás a felfüggesztési segédlet révén<br>Egyszemélyes összeszerelés<br>Földelőcsap nagyméretű, fényezésmentes érintkezési felülettel az optimális felfekvésért |
| Anyag                              | Acéllemez, 1,5 mm  |
| Felület                            | Mártóalapozott, kívül porszórt   |
| Szín                               | RAL 7035   |
| Egységcsomag                       | Rögzítési segédanyagokkal együtt   |
| Használható                        | Házípus: VX<br>Magasság: = 2.200 mm<br>Mélység: = 600 mm   |
| IP védettség az IEC 60 529 szerint | IP 55  |
| Type rating az UL 50E szerint      | Type 1<br>12-es típus  |
| Alapanyag                          | Acéllemez  |
| Csomagolási egység                 | 2 db   |
| Tömeg/cs. e.                       | 32,6 kg  |
| Nettó tömeg                        | 32.08  |
| Bruttó tömeg                       | 32.6   |
| PCF/PU (cradle-to-gate)            | 124,2 kg CO2 eq (Cat B)  |

# Jellemzők

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| Vámtarifaszám         | 94039910  |
| EAN                   | 4028177827547   |
| ETIM 7.0              | EC002524  |
| ECLASS 8.0            | 27182101  |

# Jóváhagyások

---

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|