


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.025

Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel

Állapot: 2024.07.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.025 - Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel VX acéllemez rendszerhez

Lábazati sarokelemek takarólemezzel a rugalmas kábelbevezetéshez, pozicionálási segédeszközzel a szekrény egyszerű szereléséhez.

Jellemzők

| | |
|--------------|---|
| Cikkszám | VX 8660.025 |
| Előnyei | Megbízható – nagyon stabil lábazat Rugalmas – számos belső kiépítési lehetőség a VX tartozékokkal Egyszerű – az összesorolás helyén egy síkban van a lezárás |
| Anyag | Lábazati sarokelem: acéllemez Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez Sarok- és sorolófedél: műanyag |
| Szín | RAL 9005 |
| Egységcsomag | 4 db sarok takarás Rögzítési segédanyagokkal együtt 4 db lábazati sarokelem, 200 mm magas 1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas 2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas |
| Megjegyzés | Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez |
| Méret | Magasság: 200 mm |
| Használható | Házípus: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Szélesség: = 1.200 mm |

Jellemzők

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 12-es típus |
| Tömeg/cs. e. | 11,7 kg |
| Csomagolási egység | 2 db |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| EAN | 4028177978171 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ETIM 7.0 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |