

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.730 OM adapter

Állapot: 2024.07.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.730 - OM adapter csatlakozóvezetékekkel



Jellemzők

| | |
|--|---|
| Cikkszám | SV 9340.730 |
| Anyag | Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság |
| Szín | Sín: RAL 7035 |
| Csatlakozóvezetékek (AWG) | AWG 8 |
| Névleges áram max. | 40 A |
| Névleges üzemi feszültség | 690 V, 3~ |
| UL elektromos értékek (SCCR) | 30 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 63 A, NHJH/7 |
| Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal: | 60 mm |
| Csatlakozókábel hossz | 130 mm |
| Tartósín típus | TS 55D TS 55D-V |
| Megjegyzés | A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| Tartókeret támasz | Igen |

Jellemzők

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Méret | Szélesség: 55 mm Magasság: 272 mm |
| Tartósínek száma/magassága | 2 / 10 mm |
| Megfelelő gyűjtősínekhez | Magasság: 5, 10 mm |
| Tartókeret (Szé x Ma) | 55 mm x 237 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Tömeg/cs. e. | 0,38 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 0.088 |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| EAN | 4028177664258 |
| ETIM 7.0 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |