

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.060

NH-biztosítós szakaszolókapcsoló

Állapot: 2024.09.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.060 - NH-biztosítós szakaszolókapcsoló



Jellemzők

Cikkszám	SV 9346.060
Anyag	Üvegszál erősítésű poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7001 Fogantyú: RAL 7016
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	100 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	M8 csavar
Névleges üzemi áramerősség max.	160 A
NH-méret	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Fali beszerelésre	Igen
Méret	Szélesség: 50 mm Magasság: 400 mm
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója	2,5 - 95 mm ²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm

Jellemzők

Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Pólusok száma	3-pólusú
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	1,18 kg
Nettó tömeg	1.179
Bruttó tömeg	1.18
Réz tartalom (kg/db)	0.65
Vámtarifaszám	85365080
EAN	4028177668133
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK