

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.150 Szerelőlap-modul

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.150 - Szerelőlap-modul

Szerelőlappal, plombálható fedéllel.

## Jellemzők

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Cikkszám                     | SV 9666.150   |
| Termékleírás                 | Lehetséges beépítési mélység 105 - 140 mm. Plombálható fedél. |
| Anyag                        | Burkolat: Polisztirol<br>Szerelőlap: acéllemez, horganyzott   |
| Szín                         | RAL 7035  |
| Egységcsomag                 | Rögzítési segédanyagokkal együtt                              |
| Méret                        | Szélesség: 500 mm<br>Magasság: 600 mm                         |
| Méretek                      | Szélességi egységek, 250 mm: 2<br>150 mm-es unitok: 4         |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 438 mm x 566 mm   |
| Csomagolási egység           | 1 db  |
| Tömeg/cs. e.                 | 6,16 kg   |
| Nettó tömeg                  | 6.15  |
| Bruttó tömeg                 | 6.16  |
| Vámtarifaszám                | 94039910  |
| EAN                          | 4028177676114   |
| ETIM 7.0                     | EC001893  |
| ECLASS 8.0                   | 27400608  |

## Jóváhagyások

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK