


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.749 Csatlakozólemez

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.749 - Csatlakozólemez lamellált rézsínekhez

Lamellált lapos rézsínek csatlakoztatásához.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9676.749
Termékleírás	Lamellált rézsínek lapos rézsínes elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához. 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
Anyag	Csatlakozólemez: E-Cu Nyomóelem: nemesacél Gyűjtősínkarom: nemesacél
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt (csavar nélkül)
Szerelési utasítás	A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát $Hossz = B + rögzítési\ méret$. A csavarokat a csomag nem tartalmazza. Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
Number of bars per conductor	2
Rögzítési méret	50 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	100 x 20 mm
Megfelelő lamellált rézsínekhez	Mennyiség: 2 az alábbi számú lamellával:: 10 lamellaszélesség:: 100 mm lamellavastagság:: 1 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,64 kg
Nettó tömeg	0.62
Bruttó tömeg	0.639
Réz tartalom (kg/db)	0.27
Vámtarifaszám	85369010
EAN	4028177625570

Jellemzők

ETIM 7.0	EC001900
----------	----------

ECLASS 8.0	27400613
------------	----------

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK