

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.070

# NH-szakaszolókapcsoló

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.070 - NH-szakaszolókapcsoló

3 pólusú, 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.070
Kivitel	3 pólusú, kapcsolható
Működési elv	A kezelőtől független kapcsolás automatikus pillanatkapcsolóval Az érintkezések biztos leválasztása kettős megszakítással
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményréz
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7001 Fogantyú: RAL 7016
NH-méret	00
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	185 mm
Kábelkivezetés	felül
Csatlakozás módja (elektromos)	M8 csavar
Installation type	Csíptetős rögzítés
Pólusok száma	3-pólusú
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Névleges üzemi áramerősség max.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Fali beszerelésre	Igen
Méret	Szélesség: 50 mm Magasság: 676 mm
Kör keresztmetszetű vezeték csatlakozója	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>

## Jellemzők

Megfelelő gyűjtősínéhez	Magasság: 10 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	5,02 kg
Nettó tömeg	4.82
Bruttó tömeg	5.02
Réz tartalom (kg/db)	1.072
Vámtarifaszám	85043129
EAN	4028177806702
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---