

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.215

NH-biztosítós szakaszolókapcsoló

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.215 - NH-biztosítós szakaszolókapcsoló elektronikus biztosítófelügyelettel

3 pólusú, 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.215
Kivitel	3 pólusú, kapcsolható
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményréz
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7001 Fogantyú: RAL 7016
NH-méret	2
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	185 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	M12-es csap
Pólusok száma	3-pólusú
Névleges üzemi feszültség	400 V, 3~
Névleges üzemi áramerősség max.	400 A
Megjegyzés	Az alkatrészek érintésvédelmi fedéllel rendelkező gyűjtősíneken történő alkalmazása esetén az érintkezőkapocs használata szükséges
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Fali beszerelésre	Igen
Méret	Szélesség: 100 mm Magasság: 830 mm

Jellemzők

Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója	6 - 240 mm ²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 10 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	6,02 kg
Nettó tömeg	5.93
Bruttó tömeg	6.33
Réz tartalom (kg/db)	1.73
Vámtarifaszám	85365080
EAN	4028177705531
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---