

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.470 Gyűjtősín szorító

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.470 - Gyűjtősín szorító NH biztosítós szakaszolókapcsolóhoz/csatlakozóadapterhez

A komponensek gyűjtősínrendszerekre való fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm középső távolsággal.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.470
Termékleírás	A komponensek gyűjtősínrendszerekre való fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm középső távolsággal.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Következő méretekhez:	00
Megjegyzés	Alkalmazás csak érintésvédelmi fedél (takaróprofil bevágásokkal) nélküli gyűjtősínrendszereken lehetséges
Csomagolási egység	3 db
Tömeg/cs. e.	0,138 kg
Nettó tömeg	0.15
Bruttó tömeg	0.138
Réz tartalom (kg/db)	0.003
PCF/PU (cradle-to-gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Vámtarifaszám	73182900
EAN	4028177705210
ETIM 7.0	EC000001
ECLASS 8.0	27141146