

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.900 Csatlakozóadapter

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.900 - Csatlakozóadapter

Körvezetékek csatlakoztatásához. 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

Jellemzők

| | |
|--|--|
| Cikkszám | SV 9677.900 |
| Anyag | Sín: üvegszál-erősítésű poliészter UL 94-V0 szerinti tűzállóság |
| Szín | RAL 7035 |
| Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal: | 185 mm |
| Kábelkivezetés | fent/lent |
| Csatlakozás módja (elektromos) | M12 csavar |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| Névleges áram max. | 800 A |
| Névleges üzemi feszültség | 690 V, 3~ |
| Megjegyzés | Az alkatrészek érintésvédelmi fedéllel rendelkező gyűjtősíneken történő alkalmazása esetén az érintkezőkapocs használata szükséges |
| Méret | Szélesség: 100 mm Magasság: 665 mm |
| Kör keresztmetszetű vezeték csatlakozója | 6 - 240 mm ² |
| Megfelelő gyűjtősínekhez | Magasság: 10 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Tömeg/cs. e. | 5 kg |
| Nettó tömeg | 4.5 |
| Bruttó tömeg | 5 |
| Réz tartalom (kg/db) | 3.128 |

Jellemzők

| | |
|---------------|---------------|
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| EAN | 4028177705289 |
| ETIM 7.0 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |
|--------------|---|