

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.025

## VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2024.09.26. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.025 - VX25 sorolható szekrényrendszer

## Szakaszolószekrények

Sorolórendszerek az elektromos áram elosztásához (ABB vagy Jean Müller gyártmányú) NH slimline biztosítós szakaszolókapcsolókkal.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 9680.025
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fenéklemez: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Ajtó Tetőlemez Hátfal Fenéklemezek Elülső takarólemezek Zár: kéttollú, 3 mm-es Funkcionális tér oldalfalak Felveőszerkezet (ABB SlimLine/Jean Müller SASIL gyártmányú) biztosítós szakaszolókhöz
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 3X védettségig, a borítóelemektől függően.
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Méret	Szélesség: 1.000 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 600 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	135,2 kg
Nettó tömeg	135.2

## Jellemzők

---

Bruttó tömeg	146.4
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	333,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN	4028177937048
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

---

## Jóváhagyások

---

Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK

---