


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.428

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.428 - VX25 sorolható szekrényrendszer

Modulszekrény

VX sorolható rendszerek részajtókkal és belső elválasztással, moduláris felépítésben történő kiépítéshez.

Jellemzők

Cikkszám	VX 9680.428
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk Fenéklemez: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Hátfal Fenéklemezek
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 54 védetségig, a borítóelemektől függően.
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 800 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	46,1 kg
Nettó tömeg	34
Bruttó tömeg	35
PCF/PU (cradle-to-gate)	113,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN	4028177929746

Jellemzők

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Jóváhagyások

Tanúsítványok	Felület
---------------	---------

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---