

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.428

# VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2025.02.24. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.428 - VX25 sorolható szekrényrendszer

## Modulszekrény

VX sorolható rendszerek részajtókkal és belső elválasztással, moduláris felépítésben történő kiépítéshez.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 9680.428
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk Fenéklemez: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Hátfal Fenéklemezek
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 54 védetségig, a borítóelemektől függően.
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	34
Bruttó tömeg	35
PCF per pack (cradle-to-gate)	113,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177929746
ETIM 9	EC000261

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27180101

# Jóváhagyások

---

Tanúsítványok

Felület

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK