


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.170

Részajtó

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.170 - Részajtó VX rendszerhez

Az ajtópánt tetszés szerint jobb vagy bal oldalon is lehet.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9682.170
Termékleírás	Alkalmas VX szekrényekhez az ajtó vagy hátfal helyett. A részajtók tetszőlegesen kombinálhatók egymással. Az alsó és a felső végén egy-egy első takarólemezre van szükség. A zsanér tetszés szerint jobb és bal oldalon is lehet. Ablak nélküli ajtóknál (600 – 1000 mm magasság) beszerelhető a 2305.000 szerelőkeret. Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető „A” kivitelű zárbetétre.
Anyag	Acéllemez, 2 mm
Felület	Struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Részajtó Elválasztó lécz Zsanérok Zárrészek Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	A részajtók nyílásszöge max. 130°
Zár	Zárak száma: 4
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.000 mm
Használható	Szélesség: = 600 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 54
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	26,5 kg
Nettó tömeg	24
Bruttó tömeg	26.5
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	101 kg CO2 eq (Cat B)

Jellemzők

Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Vámtarifaszám	94039910
EAN	4028177928923
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK