


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1467.000

## Armadi compatti AX Plastic

Stato: 13/07/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1467.000 - Armadi compatti AX Plastic con vetro d'ispezione

Gli armadi compatti AK Plastic con vetro d'ispezione sono ideali per applicazioni in ambienti outdoor. I numerosi rilievi di montaggio presenti nel contenitore consentono allestimenti interni personalizzati nei passi meccanici da 25 mm, ad esempio con elementi a chassis e guide.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	AX 1467.000
Esecuzione	con vetro d'ispezione
Materiale	Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Finestra d'ispezione: policarbonato Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 Esente da aloni
Superficie	Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata Piastra di montaggio: zincata
Colore	Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta incernierata con vetro d'ispezione, chiuso su tutti i lati, chiusura a doppio pettine 3 mm Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Piastra di montaggio Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta con funzione di listello antipioggia integrato
Grado di protezione NEMA	NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 56
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12

# Caratteristiche

Classe di isolamento	II (a 1000 V AC)
Codice IK	IK09
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 600 mm Profondità: 200 mm
Spessore piastra di montaggio	3 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	505 mm x 525 mm
Angolo di apertura della porta	130°
Numero di chiusure	2
With viewing window	sì
Nota	In case of long-term exposure of the deployed enclosure to UV radiation (sunlight) and rain, we recommend painting of the surface with a PUR paint in order to avoid visual impairment. Price and delivery time upon request.
Materiale di base	Plastica
Norme	Soddisfa la certificazione per applicazioni outdoor F1 secondo UL 746C
Indicazioni per il montaggio	Per il fissaggio dei componenti nel contenitore sono necessarie le viti di allestimento interno La squadretta universale può essere utilizzata per il montaggio dei componenti
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	17,1 kg
Codice tariffa doganale	94037000
EAN	4028177006881
E-Number Sweden	E3465355
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvazioni

---

Approvazioni

DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Certificati

Negative Certificate  
Superficie  
Grado di protezione

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità  
Dichiarazione di conformità UK