

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.641

Bocchettoni pressacavi in poliammide

Stato: 30/06/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.641 - Bocchettoni pressacavi in poliammide

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SZ 2411.641
Vantaggi	Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio. Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi
Materiale	Poliammide 6 Guarnizione: CR/NBR
Colore	RAL 7035
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensioni	Altezza: 42 mm
Filettatura	M32 x 1,5
Lunghezza filettatura	10 mm
Diametro min. cavo	15 mm
Diametro cavi max	21 mm
Range temperatura di esercizio	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Passo	36 mm
Dimensioni	Filettatura: M32 x 1,5 Lunghezza filettatura: 10 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 4X
Confezione	15 pz.
Peso/Conf.	0,495 kg
Codice tariffa doganale	39269097

Caratteristiche

EAN	4028177809963
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvazioni

Approvazioni	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
