

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.671

Bocchettoni pressacavi in poliammide

Stato: 30/06/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.671 - Bocchettoni pressacavi in poliammide

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SZ 2411.671
Vantaggi	Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio. Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi
Materiale	Poliammide 6 Guarnizione: CR/NBR
Colore	RAL 7035
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensioni	Altezza: 53 mm
Filettatura	M63 x 1,5
Lunghezza filettatura	18 mm
Diametro min. cavo	34 mm
Diametro cavi max	44 mm
Range temperatura di esercizio	-30 °C...100 °C
torque	25 Nm
Passo	65 mm
Dimensioni	Filettatura: M63 x 1,5 Lunghezza filettatura: 18 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 4X
Confezione	3 pz.
Peso/Conf.	0,44 kg
Codice tariffa doganale	39269097

Caratteristiche

EAN	4028177809932
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvazioni

Approvazioni	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
