

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.861

# Bocchettoni pressacavi

Stato: 30/06/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.861 - Bocchettoni pressacavi

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	SZ 2411.861
Vantaggi	Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio. Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi
Materiale	Ottone Guarnizione: CR/NBR
Superficie	Nichelata
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensioni	Altezza: 52 mm
Filettatura	M50 x 1,5
Lunghezza filettatura	9 mm
Diametro min. cavo	27 mm
Diametro cavi max	38 mm
Range temperatura di esercizio	-40 °C...100 °C
torque	35 Nm
Passo	58 mm
Dimensioni	Filettatura: M50 x 1,5 Lunghezza filettatura: 9 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 4X
Confezione	2 pz.
Peso/Conf.	0,47 kg
Codice tariffa doganale	73269098

## Caratteristiche

---

EAN	4028177810037
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC000441
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27149109
------------	----------

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL (listed) VDE
--------------	---------------------------

---

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------