

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.100

Maniglia Comfort Mini AX

Stato: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2537.100 - Maniglia Comfort Mini AX

La maniglia viene ruotata per l'apertura.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	AX 2537.100
Esecuzione	Per inserti di chiusura e inserti cilindrici
Descrizione prodotto	La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura. Predisposta per il montaggio degli inserti di chiusura (secondo DIN 18 252). Versione ASSA e KESO/KABA predisposta per inserti cilindrici.
Materiale	Pressofusione di zinco Plastica
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserti di chiusura esecuzione A, per l'installazione di inserti cilindrici da 40 o 45 mm di lunghezza totale (secondo DIN 18 252) o di inserti di sicurezza e a pulsante di 40 mm di lunghezza
Adatta per tipo di contenitore	AX con chiusura a filo in lamiera d'acciaio AX IT con chiusura a filo Contenitori E-Box KX VX porta parziale Leggio CX
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	0,297 kg
Peso netto	0.29
Peso lordo	0.3

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	83024110
EAN	4028177938342
ETIM 8	EC000327
ETIM 7.0	EC000327
ECLASS 8.0	27189266

Approvazioni

Approvazioni	DNV-GL UL + C-UL - FTFA
--------------	----------------------------