


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2583.100

Cornice di tenuta, modulare

Stato: 27/09/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2583.100 - Cornice di tenuta, modulare

Per l'uso su tutte le superfici piane, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con spina. Montaggio possibile anche su feritoie per connettori da 24 o 16 poli.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	AX 2583.100
Esecuzione	Per 10 piccoli inserti di tenuta
Descrizione prodotto	Da utilizzare su tutte le superfici e pannellature, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con connettori. Montaggio possibile anche con feritoie per connettori da 24 o 16 poli.
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Parti incluse nella fornitura	Guarnizioni di tenuta Telaio di montaggio
Feritoia necessaria	113,5 x 46 mm (24 poli)
Dimensioni	Larghezza: 153,08 mm Profondità: 70,08 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 66
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	0,14 kg
Peso netto	0.12
Peso lordo	0.14
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177939912
ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvazioni

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)