

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2762.010 Finestre d'ispezione

Stato: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2762.010 - Finestre d'ispezione per contenitori AX

Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	FT 2762.010
Esecuzione	Profilato da 60
Descrizione prodotto	Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.
Materiale	Telaio: Alluminio, anodizzato naturale Vetro: Vetro acrilico
Parti incluse nella fornitura	Maniglia in plastica a traversino con inserto di sicurezza n. 3524 E inclusa
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Adatto per nr. d'ord.	1012.000 1076.000 1376.000
Adatti per	Tipo di contenitore: AX Larghezza: = 600 mm Altezza: = 760 mm
Dimensioni	Larghezza: 597 mm Altezza: 757 mm Profondità: 62 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 537 mm Altezza finestra d'ispezione: 697 mm
Profondità montaggio componenti (max)	58 mm
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	4,68 kg
Peso netto	4.482
Peso lordo	4.682

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	76101000
EAN	4028177938595
ETIM 8	EC002527
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
