

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2781.000

Finestra di protezione in vetro acrilico

Stato: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2781.000 - Finestra di protezione in vetro acrilico

Per proteggere gli elementi di comando e visualizzazione nelle dimensioni 19" standard o metriche.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	FT 2781.000
Esecuzione	pollici
Descrizione prodotto	Con chiusura di sicurezza, serratura a chiave n. 3524 E.
Materiale	Telaio: Profilati in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco Vetro: vetro acrilico, fumé
Parti incluse nella fornitura	Cerniere e materiale di fissaggio inclusi. Incl. inserto di sicurezza n. 3524 E
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Dimensioni	Larghezza: 534 mm Altezza: 158 mm Profondità: 47,5 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 494 mm Altezza finestra d'ispezione: 137,5 mm
Profondità montaggio componenti (max)	43 mm
Dimensioni di montaggio	Installation depth for components: 482,6 mm Larghezza di montaggio per componenti: 19"
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	1,42 kg
Peso netto	1.236
Peso lordo	1.436
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177032231

Caratteristiche

ETIM 8	EC002527
ETIM 7.0	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
