


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2820.102

# Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 200 mm

Stato: 27/09/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2820.102 - Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 200 mm per contenitori AX

Angolare con ampia apertura per un accesso ottimale ai punti di avvitamento, richiudibile con tappo di copertura angolare in plastica.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	AX 2820.102
Descrizione prodotto	Angolare con ampia apertura per un accesso ottimale ai punti di avvitamento, richiudibile con tappo di copertura angolare in plastica.
Materiale	Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio Tappo di copertura: plastica
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	4 angolari dello zoccolo, altezza 200 mm 4 terminali angolari 1 flangia per zoccolo anteriore/posteriore, 200 mm 2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm Materiale di fissaggio
Nota	Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo Components of the 1st generation of the base/plinth system cannot be combined with components of the 2nd generation
Dimensioni	Altezza: 200 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX Larghezza: = 1.000 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Confezione	2 pz.
Peso/Conf.	4,95 kg

## Caratteristiche

---

Peso netto	9.8
Peso lordo	10.8
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177942592
ETIM 8	EC000721
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------