

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.700 Filtro a pieghe

Stato: 27/09/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](https://www.rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.700 - Feltro a pieghe Per ventilatori-filtro e ventilatori da tetto, condizionatori e chiller

La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SK 3285.700
Esecuzione	per condizionatori
Descrizione prodotto	Per ottenere il grado di protezione IP 54 con il condizionatore da tetto Blue e+ e la soluzione integrata VX25 Blue e+.
Materiale	TNT
Nota	Non è consentito il funzionamento senza feltro a pieghe
Adatto per nr. d'ord.	3185.030 3185.730
Dimensioni	Larghezza: 652 mm Altezza: 158 mm Profondità: 15 mm
Classe di filtrazione	secondo DIN EN 779: G4
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP54 in caso di montaggio nel condizionatore
Peso/Conf.	0,02 kg
Confezione	3 pz.
Peso netto	0.45
Peso lordo	0.5
Codice tariffa doganale	56039390

Caratteristiche

EAN	4028177938939
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
