

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010

Adattatori di connessione

Stato: 16/07/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - Adattatori di connessione

Per sistemi di sbarre con interasse 60 mm.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SV 3439.010
Materiale	Copertura: ABS Chassis: poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Corrente nominale max.	600 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Connessione cavi	sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050
Numero di poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 180 mm Altezza: 247 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	24 x 21 mm
Connessione di conduttori tondi, multipli	35 - 240 mm ²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	4,56 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0.732

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177236295
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvazioni

Approvazioni	ABS
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK