


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.734 Puntalino

Stato: 18/12/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.734 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	AS 4050.734
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	blu
Lunghezza	8 mm
AWG	14
Diametro interno	4,2 mm
Per sezione trasversale	2,5 mm <sup>2</sup>
Colore DIN	sì
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme	AEH DIN 46228
Adatto per nr. d'ord.	4051.205 4051.210 4050.452
Formato di consegna	Sfuso
Confezione	500 pz.
Peso netto	26.5
Peso lordo	0.073
Codice tariffa doganale	85369010

## Caratteristiche

---

EAN	4028177805026
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

---

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------