


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4696.000

Sbarretta di montaggio

Stato: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4696.000 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	TS 4696.000
Descrizione prodotto	Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Dati tecnici	Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Lunghezza	540 mm
Opzioni di installazione VX	In armadi con larghezza/profondità 600 mm
Opzioni di installazione VX SE	In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio esterno
Opzioni di installazione AX	In porte con larghezza 600 mm, con chiusura a filo In porte con larghezza 600 mm, con chiusura su 3 punti, nella porta battente
Opzioni di installazioni PC	In armadi con larghezza 600 mm, sul piano di montaggio esterno
Possibili installazioni IW	In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio esterno

Caratteristiche

Opzioni di installazione TS	In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio esterno
Opzioni di installazione AE	In armadi compatti con larghezza/altezza 600 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
Opzioni di installazione TP	Nell'alzata del pulpito con configurazione in 3 parti, nell'altezza del coperchio, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD
Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Adatto per larghezza/profondità: 600 mm
Adatti per	Sistema zoccolo VX
Confezione	20 pz.
Peso/Conf.	5,56 kg
Peso netto	5.22
Peso lordo	5.54
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	21,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177108158
E-Number Sweden	E3465252
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261