

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.070 Monitor TFT

Stato: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.070 - Monitor TFT

Varianti di montaggio per superfici piane e per contenitori di comando.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SM 6450.070
Esecuzione	Touch, resistivo, USB
Descrizione prodotto	Installabili su superfici piane e contenitori di comando.
Vantaggi	Esecuzione con materiali pregiati per applicazioni industriali Riduzione delle operazioni di montaggio grazie al telaio frontale incorporato Non richiede alcun sistema di ventilazione supplementare Profondità di montaggio ridotta (45 mm)
Materiale	Pannello frontale: alluminio
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Guarnizione Dadi esagonali (per il montaggio su superfici piane) Cavo VGA Perni filettati M5, montaggio posteriore Varianti touch anche con cavo di allacciamento integrato e unità CD-ROM
Dimensioni	Larghezza: 430 mm Altezza: 343 mm
Interfacce	VGA (D-SUB HD 15 poli) DVI-D
Range temperatura di esercizio	0 °C...50 °C
Range di temperatura stoccaggio	-40 °C...85 °C
Luminosità display	400 cd/m ²
Contrasto	700 : 1
Diagonale	15"

Caratteristiche

Tempo di funzionamento	50.000 h
On Screen Display (OSD)	Tasti di funzionamento sul retro
Reading angle left/right	80 °
Risoluzione monitor	1024 x 768 Pixel
Informazioni sul nr. d'ord.	Con VGA + DVI
Potenza nominale assorbita Pel	in CC: 15 W
H-Sync. (min./max.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Numero colori	16,2
Risoluzione controller	VGA SVGA XGA
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	2,1 kg
Peso netto	2
Peso lordo	2.1
Codice tariffa doganale	85286200
EAN	4028177510333
ETIM 7.0	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità