


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7113.000

Sbarra di messa a terra, orizzontale

Stato: 7/04/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7113.000 - Sbarra di messa a terra, orizzontale per VX, VX SE, VX IT

Sbarra di compensazione del potenziale, portata di corrente ca. 200 A.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7113.000
Parti incluse nella fornitura	Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 20 punti di connessione con viti M5 2 connessioni di messa a terra 25 mm ² 2 isolatori Materiale di fissaggio
Dimensioni	Larghezza: 15 mm Altezza: 5 mm Lunghezza: 450 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: Armadi compatti da parete AX in 3 parti Larghezza: = 600 mm = 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.402
Peso lordo	0.436
Codice tariffa doganale	74198090
EAN	4028177124943
E-Number Sweden	E7239683
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Approvazioni

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore