


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7113.000

Sbarra di messa a terra, orizzontale

Stato: 6/01/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7113.000 - Sbarra di messa a terra, orizzontale per VX, VX SE, VX IT

Sbarra di compensazione del potenziale, portata di corrente ca. 200 A.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Nr. d'ord. | DK 7113.000 |
| Parti incluse nella fornitura | Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 20 punti di connessione con viti M5 2 connessioni di messa a terra 25 mm ² 2 isolatori Materiale di fissaggio |
| Dimensioni | Larghezza: 15 mm Altezza: 5 mm Lunghezza: 450 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: Armadi compatti da parete AX in 3 parti Larghezza: = 600 mm = 800 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.402 |
| Peso lordo | 0.436 |
| Codice tariffa doganale | 74198090 |
| EAN | 4028177124943 |
| E-Number Sweden | E7239683 |
| ETIM 9 | EC000329 |
| ECLASS 8.0 | 27400605 |

Approvazioni

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore