


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7119.140

Ripiano porta-apparecchi 1 HE, installazione fissa

Stato: 9/01/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7119.140 - Ripiano porta-apparecchi 1 HE, installazione fissa Sistema di foratura da 482,6 mm (19")

Per sistemi da 482,6 mm (19")/535 mm (metrico), una superficie di appoggio ideale per alloggiare componenti elettronici attivi, come modem e mini-hub, nei piani di fissaggio in pollici o metrici, capacità di carico: 10 kg.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7119.140
Esecuzione	Variante 19"
Descrizione prodotto	Una superficie di appoggio ideale per alloggiare componenti elettronici attivi, come modem o minihub.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Capacità di carico	10 kg carico superficiale, statico
Nota	Non è possibile l'abbinamento con guide telescopiche. Spazio libero entro l'unità d'altezza (HE) di circa 35 mm
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Profondità: 140 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.781
Peso lordo	0.881
PCF per pack (cradle-to-gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177221444
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261