


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.200 FlatBox

Stato: 13/07/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.200 - FlatBox

Contenitore fornito con un imballaggio piatto. Accessibilità ottimale e utilizzo versatile come contenitore da pavimento o a parete.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7507.200
Esecuzione	con telaio di montaggio da 19"
Descrizione prodotto	Flessibilità d'impiego: contenitore da pavimento o a parete.
Vantaggi	Montaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi Allestimento nel rack da 19"
Materiale	Lamiera d'acciaio Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore fornito con un imballaggio piatto 1 struttura a parete 2 supporti porta-componenti 2 lamiere tetto/fondo con feritoie per ingresso cavi attraverso listelli a spazzola 2 pareti laterali, con serratura 1 portina d'ispezione con serratura 3524 E, battuta della portina a scelta Elementi di giunzione per un montaggio veloce senza attrezzi Kit di messa a terra per un corretto collegamento a terra di tutte le parti metalliche del contenitore Telaio di montaggio 19"
Unità di altezza	15 HE
Dimensioni	Larghezza: 700 mm Altezza: 758 mm Profondità: 700 mm
Altezza di montaggio per componenti	15 HE

Caratteristiche

Capacità di carico	max. 750 N
Nota	Profondità di montaggio max.: Profondità - 58 mm fino alla parete posteriore Distanza max. tra due piani da 19": Profondità - 104 mm Angolo di apertura della porta max. 210°
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	42 kg
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177551466
E-Number Sweden	E7238406
ETIM 8	EC002500
ETIM 7.0	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore
-------------	-------------------------------