

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7966.035 Unità di ventilazione

Stato: 27/09/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7966.035 - Unità di ventilazione

Può essere inserito dall'alto in tutti gli armadi di rete TS 8 anche in un secondo tempo. La parte posteriore viene utilizzata per l'entrata dei cavi. 2 ventilatori inclusi nella fornitura. Ampliamento a max. 4/6 ventilatori.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7966.035
Descrizione prodotto	Per installazioni successive in DK-TS. L'unità di ventilazione viene montata nella parte frontale dell'armadio, la parte posteriore viene utilizzata per l'entrata dei cavi. Viene fornita a corredo una guarnizione di tenuta in gomma per chiudere ermeticamente il retro.
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità di ventilazione, incl. 2 ventilatori e feritoie aggiuntive per ventilatori opzionali 1 termostato Guarnizione elastica di tenuta Termostato e ventilatore precablati con cavo di alimentazione (3,5 m).
Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera)	160/180
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Portata del ventilatore (in aspirazione libera)	1514
Possibili installazioni	In una lamiera del tetto chiusa e sollevata con distanziali da 20 o 50 mm In una lamiera del tetto per entrata cavi sollevata con distanziali da 20 o 50 mm In una lamiera del tetto per entrata cavi
Indicazioni per il montaggio	Per una compartimentazione laterale ed una circolazione mirata dell'aria negli armadi in batteria è richiesta la guarnizione di tenuta 2573.000

Caratteristiche

Nota	<p>Unità non idonee per il trasporto degli armadi tramite sollevamento da terra</p> <p>Nella configurazione con telaio girevole totale, o lamiera del tetto per entrata cavi posteriore, il montaggio dell'unità di ventilazione è possibile se: Unità di ventilazione = profondità dell'armadio – 200 mm</p> <p>Non utilizzabile in combinazione con telaio di montaggio 19"</p> <p>La portata dell'aria può essere aumentata con il kit di ventilazione supplementare 7980.000.</p> <p>Il livello di pressione sonora indicato si riferisce al primo ventilatore</p>
Livello sonoro per ventilatore	37 dB(A)
Adatti per	Larghezza: 600 mm Profondità: 600 mm
Range temperatura di esercizio	5 °C...55 °C
Peso/Conf.	4,064 kg
Confezione	1 pz.
Peso netto	3.864
Peso lordo	4.064
Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177168923
E-Number Sweden	E7239570
ETIM 7.0	EC000331
ECLASS 8.0	27189272