

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 7980.100

## Kit di ventilazione supplementare

Stato: 19/10/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7980.100 - Kit di ventilazione supplementare

Per il montaggio successivo di diverse unità di ventilazione o per il completamento dell'unità di ventilazione.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	SK 7980.100
Descrizione prodotto	Utilizzabile come ventilatore singolo, per riappareggiare diverse unità di ventilazione o integrare l'unità di ventilazione.
Parti incluse nella fornitura	Ventilatori Cavo di alimentazione (0,61 m) Materiale di fissaggio
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)	A 50 Hz: 108 m <sup>3</sup> /h A 60 Hz: 120 m <sup>3</sup> /h
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 14 W A 60 Hz: 12 W
Dimensioni	Larghezza: 119 mm Altezza: 119 mm Profondità: 25 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C...70 °C
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 34 dB(A) A 60 Hz: 34 dB(A)
Peso/Conf.	0,486 kg
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.43
Peso lordo	0.486
Codice tariffa doganale	84149000
EAN	4028177187313
ETIM 7.0	EC000320

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27180716