

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.070 Maniglia Comfort

Stato: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.070 - Maniglia Comfort per TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Grazie al meccanismo pieghevole, la maniglia non richiede alcun raggio di rotazione, il che significa che la superficie della porta può essere utilizzata in modo ottimale per le installazioni. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	TS 8611.070
Esecuzione	per inserto cilindrico
Descrizione prodotto	Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
Materiale	Pressofusione di zinco
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Indicazioni per il montaggio	Per il montaggio su porte trasparenti TS, VX SE, porta inferiore PC, porta Design IW, è necessario l'adattatore per maniglie
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Predisposta per il montaggio degli inserti cilindrici con lunghezza totale 40 o 45 mm (secondo DIN 18 252), degli inserti di sicurezza/a pulsante con lunghezza 40 mm
Adatta per tipo di contenitore	TS TS IT VX SE Armadio PC con porta IW TS 8 acciaio inox SE acciaio inox EL in 3 parti, 18 - 21 HE Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	0,8 kg

Caratteristiche

Peso netto	0.53
Peso lordo	0.58
Codice tariffa doganale	83024110
EAN	4028177211926
E-Number Sweden	E7239718
ETIM 7.0	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
