

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.520

## Telao girevole parziale

Stato: 27/09/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.520 - Telaio girevole parziale per armadi VX, VX SE, AX larghi 600 mm e 800 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").



## Caratteristiche

Nr. d'ord.	VX 8619.520
Descrizione prodotto	Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	2 cerniere a 130° Incl. chiusura a filo con inserto a doppio pettine Materiale di fissaggio al set d'installazione
Nota	Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
Informazioni sul nr. d'ord.	Per il montaggio in AX è inoltre necessario il kit di montaggio AX
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX SE AX Larghezza: = 600 mm = 800 mm Altezza: ≥ 600 mm

# Caratteristiche

---

Adatta per tipo di contenitore	VX VX SE
--------------------------------	-------------

---

Unità di altezza	9 HE
------------------	------

---

Adatta per tipo di contenitore	VX VX SE AX
--------------------------------	-------------------

---

Confezione	1 pz.
------------	-------

---

Peso/Conf.	5,09 kg
------------	---------

---

Peso netto	3.168
------------	-------

---

Peso lordo	3.483
------------	-------

---

Codice tariffa doganale	94039910
-------------------------	----------

---

EAN	4028177919587
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC002620
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------

---