


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8640.025**

**Angolare dello zoccolo con flange,  
anteriori e posteriori, 200 mm**

Stato: 27/09/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.025 - Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 200 mm per VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con posizionamento automatico già montato nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvvitamento, richiudibili con tappi angolari e di kit d'unione in plastica.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	VX 8640.025
Descrizione prodotto	Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con posizionamento automatico già montato nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica.
Materiale	Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio Flange per zoccolo: lamiera di acciaio Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	4 angolari dello zoccolo, altezza 200 mm 4 terminali angolari 1 profilo di copertura per accoppiamento 1 flangia per zoccolo anteriore/posteriore, 200 mm 2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm Materiale di fissaggio
Nota	Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo
Dimensioni	Altezza: 200 mm
Adatti per	Larghezza: = 1.200 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12

## Caratteristiche

---

Peso/Conf.	12 kg
Confezione	2 pz.
Peso netto	11.63
Peso lordo	11.63
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177958890
E-Number Sweden	E3465373
ETIM 8	EC000721
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------