


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

Pareti laterali, avvitate, acciaio inox

Stato: 26/09/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.840 - Pareti laterali, avvitate, acciaio inox per armadi serie TS

Pareti laterali, avvitabili, acciaio inox, per armadi TS.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	TS 8700.840
Vantaggi	Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci Perni di messa a terra con superficie di contatto
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Superficie	Lucidatura lineare, grana 400
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: TS Altezza: = 1.800 mm Profondità: = 400 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Materiale di base	Acciaio inox

Caratteristiche

Confezione	2 pz.
Peso/Conf.	19 kg
Peso netto	18
Peso lordo	18.4
EAN	4028177300101
ETIM 7.0	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
